

Авар. свет. KB ERT-LED с автотест.3ч, 230В пер.т, настен. м.

IP65, диапазон температур от -30 до 40 °C, 4 светодиода ERT мощностью 1 Вт, аккумуляторы LiFePO4 и электроника во внешнем корпусе IP54 (176 x 130 x 76 мм) для установки вне холодной зоны, модульная версия с опциями панелей с пиктограммами и расстоянием обзора 14 м, 22 м, 30 м, 1 ч: 520 лм; 3 ч: 260 лм; 8 ч: 210 лм




Технические данные

Длина нетто (мм)	326,00
Ширина нетто (мм)	50,00
Высота нетто (мм)	50,00
Вес нетто (кг)	1,01
Вид осветительного устройства	modular safety luminaire
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	SelfControl Low Temperature
Исполнение	Дисковые светильники Пластиковые светильники
Дизайн	KB
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic



Технические данные - Продолжение

Цвет	белый
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 260
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK05
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Производитель	Schrack

Dimensions (mm)




Drilling distances (mm)




Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG




NLKBM



NLKBK



Dimensions (mm)



Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	5,54	12,5	9,58	6,65	2,57
2,50	6,3	14,7	10,97	7,16	2,68
3,00	6,93	16,68	12,08	7,47	2,68
3,50	5,37	18,21	12,92	7,66	2,46
4,00	4,31	17,78	11,57	7,74	2,3
5,00	2,63	17,53	10,03	6,97	1,84

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	3,81	8,38	8,38	8,38	3,81
2,50	4,42	9,91	9,91	9,91	4,42
3,00	4,64	11,26	11,26	11,26	4,64
3,50	3,96	12,36	12,36	12,36	3,96
4,00	2,66	11,98	11,98	11,98	2,66

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,27	5,45	5,45	5,45	2,27
3,00	2,51	5,86	5,86	5,86	2,51
3,50	2,78	6,46	6,46	6,46	2,78
4,00	3,02	6,96	6,96	6,96	3,02
5,00	3,41	7,97	7,97	7,97	3,41
6,00	3,71	8,91	8,91	8,91	3,71
7,00	3,88	9,64	9,64	9,64	3,88
8,00	3,91	10,29	10,29	10,29	3,91
9,00	3,84	10,76	10,76	10,76	3,84
10,00	3,66	11,04	11,04	11,04	3,66
12,00	2,97	11,05	11,05	11,05	2,97
14,00	1,03	10,47	10,47	10,47	1,03

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	4,04	9,25	7,16	5,09	1,85
2,50	4,62	10,78	8,03	5,28	1,89
3,00	5,10	12,07	8,72	5,36	1,91
3,50	5,43	13,23	9,31	5,42	1,76
4,00	5,70	14,26	9,84	5,46	1,58
5,00	6,10	15,73	10,40	4,91	1,63
6,00	6,26	16,76	10,40	4,35	1,66
7,00	6,18	17,53	10,51	4,62	1,70
8,00	5,92	17,97	10,42	4,71	1,68
9,00	5,47	18,10	10,25	4,72	1,57
10,00	4,67	17,85	9,81	4,82	1,38

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. свет. KB ERT-LED с автотест.3ч, 230В пер.т, настен. м. IP65, диапазон температур от -30 до 40 °C, 4 светодиода ERT мощностью 1 Вт, аккумуляторы LiFePO4 и электроника во внешнем корпусе IP54 (176 x 130 x 76 мм) для установки вне холодной зоны, модульная версия с опциями панелей с пиктограммами и расстоянием обзора 14 м, 22 м, 30 м, 1 ч: 520 лм; 3 ч: 260 лм; 8 ч: 210 лм	NLKBUC433S
опциональные принадлежности	
Пиктограмма для светильников KB	NLKBМ
Пиктограмма для светильников KB	NLKBG
Пиктограмма для светильников KB	NLKBK

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Дождевая крыша для светильников KB, плексиглас	NLKBRD
Монтажная рама для светильников KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Монтажная коробка в бетон для светильников KB	NLKBBE
Параллельный настенный кронштейн для KB	NLAWW008
Комплект из 2аккумулятора LiFePO4 3,2В 1,6Ач для свет. cLEO или LPK LiFePO4 - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий ионные аккумуляторы	NLAKKU3216
Подвес потолочный двойной, 500 мм, серебристый	NL2DS
Подвес потолочный двойной, 500 мм, белый	NL2DW
Подвес потолочный двойной, 1000 мм, белый	NL2PW
Белый настенный кронштейн для: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Держатель с кабелем 1500мм	NLDSA000
Подвесной трос 2000 мм, 1 пара	NLCORD2
Подвесной трос 4000 мм, 1 пара	NLCORD4
4 сменные линзы для LED свет.: Освещение путей эвакуации в коридорах Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSF4
4 сменные линзы для LED свет.: Круговое освещение для круговых поверхностей Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSR4
4 сменные линзы для LED свет.: Точечное освещение для высоких помещений Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSS4
4 сменных линзы LED: коридорное освещение помещений высотой >4 м Подходят для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSH4
4 сменные линзы для LED свет.: Асимметричное освещение Для освещения средств обеспечения безопасности (например, аптечек, огнетушителей и т. д.), подходит для аварийных светильников со сменными линзами	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV