

Авар. светильник PX WirelessControl LED 3h 230 В перем. тока

знак выхода: монтаж на поверхность стены, защитная лампа: монтаж на поверхность потолка, расстояние видимости: 30 м, радиопереключение, с аккумулятором LiFePO₄, 520 лм



Технические данные

Длина нетто (мм)	340,00
Ширина нетто (мм)	60,00
Высота нетто (мм)	170,00
Вес нетто (кг)	0,90
Вид осветительного устройства	Аварийное осветительное оборудование Спасательное осветительное оборудование Комбинированное аварийно-спасательное осветительное оборудование
Автономный - центральный аккумулятор	Лампы аварийного освещения, работающие от отдельных батареях
Функция	Радиоуправление
Исполнение	Пластиковые светильники
Дизайн	PX
Halogen-free	Housing made of halogen-free plastic
Цвет	RAL 9003 (белый)

Технические данные - Продолжение

Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Дальность распознавания (м)	30
Время автономной работы (h)	3
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Диапазон напряжения (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Battery (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Степень защиты	IP65
Ударопрочность	IK05
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок recessed mounting ceiling optional universal
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Производитель	Schrack

Spacing table with square lens (for optimized illumination of the pictogram) (included in scope delivery) - Minimum illuminance on the centerline at +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	5,03	11,47	11,47	11,47	5,03
2,50	5,75	13,22	13,22	13,22	5,75
3,00	6,35	14,79	14,79	14,79	6,35
3,50	6,59	16,2	16,2	16,2	6,59
4,00	6,69	17,48	17,48	17,48	6,69
5,00	4,78	18,72	18,72	18,72	4,78
6,00	2,9	17,57	17,57	17,57	2,9

Spacing table with corridor lens (NLLSYSF4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	5,41	12,15	10,43	8,84	3,68
2,50	6,51	14,33	12,02	9,84	4
3,00	7,51	16,36	13,52	10,71	4,2
3,50	8,44	18,55	14,73	11,34	4,34
4,00	9,3	20,61	16,07	11,78	4,43
5,00	10,86	24,4	18,29	12,37	4,4
6,00	8,41	27,81	20,14	12,65	4,29
7,00	6,41	26,48	18,47	12,49	4,18
8,00	4,79	26,58	16,62	12,3	3,87
9,00	2,76	23,86	14,84	12,13	3,03

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,21	9,38	9,38	9,38	4,21
2,50	5,05	10,9	10,9	10,9	5,05
3,00	5,81	12,56	12,56	12,56	5,81
3,50	6,51	14,22	14,22	14,22	6,51
4,00	7,14	15,77	15,77	15,77	7,14
5,00	7,55	18,58	18,58	18,58	7,55
6,00	4,89	19,41	19,41	19,41	4,89
7,00	3	18,4	18,4	18,4	3

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	1,91	4,79	4,79	4,79	1,91
2,50	2,39	5,99	5,99	5,99	2,39
3,00	2,87	7,19	7,19	7,19	2,87
3,50	3,33	8,39	8,39	8,39	3,33
4,00	3,57	8,74	8,74	8,74	3,57
5,00	4,04	9,53	9,53	9,53	4,04
6,00	4,51	10,45	10,45	10,45	4,51
7,00	4,88	11,4	11,4	11,4	4,88
8,00	5,26	12,39	12,39	12,39	5,26
9,00	5,56	13,23	13,23	13,23	5,56
10,00	5,78	13,93	13,93	13,93	5,78
12,00	6,02	15,36	15,36	15,36	6,02
14,00	5,98	16,35	16,35	16,35	5,98
16,00	5,67	16,93	16,93	16,93	5,67

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 1h/3h

					
2,00	2,2	5,89	7,64	9,38	4,09
2,50	2,75	7,36	9,55	11,73	5,12
3,00	3,28	8,73	11,31	13,87	6,05
3,50	3,34	9,06	12,13	15,12	6,7
4,00	3,35	9,27	12,88	16,55	7,29
5,00	3,27	9,5	14,34	19,2	8,23
6,00	2,74	9,51	15,51	21,52	8,89
7,00	2,57	9,35	16,35	23,36	9,38
8,00	2,65	8,59	16,65	24,76	9,72
9,00	2,66	7,66	16,65	25,97	9,9
10,00	2,62	7,25	16,9	26,85	9,98
12,00	2,62	7,55	16,92	28,07	8,99
14,00	2,39	7,41	15,75	28,23	8,54
16,00	1,98	7,5	15,31	26,42	7,13

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Авар. светильник PX WirelessControl LED 3h 230 В перем. тока знак выхода: монтаж на поверхность стены, защитная лампа: монтаж на поверхность потолка, расстояние видимости: 30 м, NLPXW433WL радиопереключение, с аккумулятором LiFePO ₄ , 520 лм	
опциональные принадлежности	
Дождезащитная крышка для ав.свет.ов конфиг. KC,плексиглас	NLKCRD
Решетка для KC, KX, PF, LX, RX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Комплект из 2 аккумуляторов LiFePO ₄ 3,2 В 3,3 Ач для беспроводного светильника с LEO LiFePO ₄ - литий-железо-фосфатный аккумулятор, UN3480 - UN 3480: литий-ионные аккумуляторы	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Защитная крышка для тест-кнопок NLTEST2---	NLTEST2COV